



# THOMSON

## ANT530


## ANT535

---

Руководство по применению

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Эта внутренняя антенна оснащена усилителем для приема ОВЧ и УВЧ сигналов. Она позволяет улучшить качество изображения на частотах ОВЧ/УВЧ и звука на частоте FM.




## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

### Для приема станций ОВЧ/FM

1. Полностью разверните телескопические антенны.
2. Включите усилитель повернув ручку регулировки усиления в максимальное положение.
3. Настройте ваш телевизор или радио FM на желаемую программу/станцию. Настройте телескопические антенны до получения оптимального приема. Для наилучшего приема возможно необходимо будет уменьшить уровень усиления.

### Для приема станций УВЧ

1. Настройте ваш телевизор на желаемую программу.
2. Включите усилитель повернув ручку регулировки усиления в максимальное положение.
3. Для наилучшего приема возможно необходимо будет уменьшить уровень усиления.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиление FM/ОВЧ/УВЧ : 40 дБ макс. (ANT530)

Усиление FM/ОВЧ/УВЧ : 42 дБ макс. (ANT535)

Внешний вход разьема : 75  $\Omega$

Потребление : 3,5W

Ф.И.О. покупателя / Адрес покупателя

Дата покупки/Название и штамп дилера

**THOMSON Multimedia Sales Europe**  
46, quai A. Le Gallo  
92648 Boulogne Cedex  
FRANCE  
322 019 464 RCS NANTERRE  
<http://www.thomson-europe.com>