



Gemlux

ПАСПОРТ

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

МОДЕЛЬ: GL-BS151



EAC

Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-BS151
Тип батареи	1XCR2032
Максимальный вес	150 кг

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Установите батарейку CR2032.
3. Внутри отсека для батареек расположена кнопка смены шкалы измерения. При необходимости, измените шкалу измерения. Доступные единицы: килограммы, фунты.
4. Закройте отсек для батареек.
5. Установите весы на ровную твердую поверхность.
6. Аккуратно встаньте на платформу весов, на дисплее отобразится вес.
7. Через 6 секунд дисплей автоматически отключится.

Индикаторы ошибок:

LO – низкий заряд батареи, необходимо заменить батарею.

Err – перегрузка платформы, необходимо сойти с платформы весов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.