



www.speedlink-russia.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компьютерная мышь SL-6145 Snappy Mouse XL

Характеристики:

- Оптический сенсор 800 Dpi.
- USB соединение
- 3 кнопки

Комплектация

Компьютерная мышь SL-6145 Snappy Mouse XL

Иструкция по эксплуатации.

Функции кнопок

A – кнопка 1 – левая кнопка мыши

B – кнопка 2 – правая кнопка мыши

C – кнопка 3 – колесико скролла, кнопка

Системные требования:

- PC с встроенным USB портом или свободным разъемом PS2
- Windows 98/98se/2000/XP/ ME/ Vista

Подключите мышку в USB порт вашего компьютера или порт PS/2. Устройство не требует драйверов и определится автоматически (Ваш ПК может запросить установку диска с Windows).

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.speedlink-russia.ru