

Компьютерная мышь Speed Link SL-6146-SBK Snappy Desktop USB Mouse

Оптический датчик гарантирует точное и плавное перемещение мыши. Просто присоединить к порту USB, драйвера не нужны!



Свойства:

Мышка с тремя кнопками
колесико прокрутки с функцией кнопки
USB/PS2-разъем
оптический датчик высокого разрешения на 800dpi
особое исполнение с глянцевой поверхностью

Комплектация

Компьютерная мышь SL-6145 Snappy Mouse XL
Иструкция по эксплуатации.

Функции кнопок

A – кнопка 1 – левая кнопка мыши
B – кнопка 2 – правая кнопка мыши
C – кнопка 3 – колесико скролла, кнопка

Системные требования:

- PC с встроенным USB портом или свободным разъемом PS2

- Windows 98/98se/2000/XP/ ME/ Vista

Подключите мышку в USB порт вашего компьютера или порт PS/2. Устройство не требует драйверов и определится автоматически (Ваш ПК может запросить установку диска с Windows).