

# Nobilé 4-Port-USB-Hub SL-7415

Концентратор Nobilé на 4 порта выглядит очень элегантно благодаря своей черной зеркальной поверхности. Его четыре порта работают по стандарту USB 2.0 и благодаря этому совместимы с High-Speed. Инсталляция благодаря Plug&Play производится без драйверов. Ему не нужен дополнительный блок питания, а USB-кабель удобно крепится на самом концентраторе. Это, а также его величина 10 x 2 см, делают концентратор Nobilé удобным для транспортировки в сумке для ноутбука.



## Свойства:

- Благородный дизайн с черной блестящей поверхностью и синим светодиодом
- Четыре порта USB 2.0 для молниеносно быстрой передачи данных
- Быстрая инсталляция без драйверов благодаря Plug&Play
- Встроенный USB-штекер, который легко крепится на концентраторе
- Маленький и легкий, идеально подходит для транспортировки
- Пассивная функция, в блоке питания нет необходимости

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Nobilé 4-Port-USB-Hub SL-7415

### Важное замечание

Перед использованием этого продукта ознакомьтесь со сведениями по технике безопасности, представленными в руководстве по эксплуатации. Сохраните это руководство на случай использования его в будущем для справочных целей и получения информации о гарантии.

### **Освобождение от ответственности**

Компания Jöllenbeck GmbH не будет нести ответственности в случае любого ущерба, ранения или несчастного случая вследствие намеренного или случайного небрежного, неправильного, неаккуратного или ненадлежащего обращения с устройством.

### **Устранение неисправностей и обслуживание**

Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или ремонт устройства самостоятельно. Предоставьте возможность выполнения технического обслуживания квалифицированному персоналу. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать устройство, это приведет к отмене гарантийных обязательств.

### **Источники влаги и тепла**

Не используйте устройство рядом с источником воды (например, раковинами, ваннами, бассейнами) и не допускайте действия на него дождя, влаги, капель или брызг жидкости. Не подвергайте устройство действию высоких температур, высокой влажности и прямого солнечного света.

### **Очистка**

При очистке устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте для его очистки бензин, разбавитель и другие химикаты.

### **Предполагаемое использование**

- ◆ Продукт можно использовать только с оригинальными компонентами, предназначенными именно для этого устройства.
- ◆ Продукт можно использовать только в сухих, закрытых помещениях.
- ◆ Предполагаемое использование включает соблюдение указанных инструкций по установке. Производитель не несет ответственности за вред, причиной которого явилось неправильное использование устройства.

### **Гарантия**

Мы гарантируем отсутствие в данном продукте дефектов изготовления и материалов в течение двух (2) лет от даты приобретения продукта.

### **Если требуется помощь...**

Группа технической поддержки компании будет рада помочь при возникновении любых технических проблем.

Посетите наш веб-сайт <http://www-speed-link.com> или задайте свой вопрос по e-mail [support@speed-link.com](mailto:support@speed-link.com)